

PAVOY

Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, onderbouw 6 laden, 1 kast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 528767



PAVOY Verrijdbare werkbank

Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 400 kg
- 4-voetonderstel
- onderbouw 6 laden, 1 kast
- links 6 laden
- rechts 1 kast
- laden hoogte 6x100 mm
- draagvermogen per lade 20 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 80 %
- met greeplijst
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 10 jaar garantie





Technische details

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------|
| meubeltype | tafel | fronthoogte | 100 mm | 6 stuks |
| type tafel | werkbank | draagvermogen lade | 20 kg | |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | uittrekbare lade | 80 % | |
| hoogte | 915 mm | uittrekrail lade | kogelgelagerd | |
| breedte | 1090 mm | greep | greeplijst | |
| diepte | 600 mm | materiaal plaat | multiplex | |
| dikte plaat | 25 mm | kleur plaat | beuken | |
| draagvermogen | 400 kg | materiaal onderstel | staal | |
| in hoogte verstelbaar | nee | oppervlak onderstel | m. poedercoating | |
| elektrisch geleidend | nee | kleur onderstel | lichtgrijs | |
| werkbank uitrusting | 6 laden, 1 kast | oppervlak front | m. poedercoating | |
| onderbouwelementen links | 6 laden | deuren aantal | 1 stuks | |
| onderbouwelementen rechts | 1 kast | verrijdbaar | ja | |
| laden aantal | 6 stuks | garantie | 10 jaar | |
| laden aantal x hoogte | 6x100 mm | gewicht | 68 kg | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 100226 |  | sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1 |
| 100228 |  | sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1 |
| 100230 |  | sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1 |
| 527857 |  | Voor opsteken |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 119026 |  | tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden |
| 195704 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 524705 |  | vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig |