



Versioni [3 + 4] con motore di sollevam. elettrico

PIANO SOLLEVATORE A PANTOGRAFO MOBILE CARICO MAX. 800 KG

Con funzionale piattaforma per il sollevam. e il trasporto di carichi pesanti.

- Telaio e pantografo sollevam. acciaio profil. saldato, piattaforma lamiera acciaio arrotondata e smussata, vernic. a polvere blu luce RAL 5012
- Carrello 2 ruote orient. e 2 ruote fisse gommatura poliuretano, ruote orient. con fermi

Con motore di sollevam. man.

Sollevam. semplice tramite pompa idraulica a pedale di alta qualità con pistone cromato, abbassam. mediante valvola scarico a regolazione fine.

[1] Con pantografo singolo

- Alt. sollevam. fino a 1000 mm

[2] Con pantografo doppio

- Alt. sollevam. fino a 1500 mm

Con motore sollevam. elettrico

Guida manuale e sollevam. elettrico con funzionam. tramite rete o a batteria. Comando pompa idraulica di alta qualità med. pulsante manuale per sollevam. e abbassam. in continuo.

Allacciamento alla rete a 230 V/50 Hz tramite spina Schuko, caricabatterie interno con batteria 12 V/24 Ah.

[3] Con pantografo doppio

- Alt. sollevam. fino a 1300 mm

[4] Con pantografo singolo

- Alt. sollevam. fino a 1025 mm



Funz. sollevam.	Pedale				
Versione	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Carico max. kg	150	500	800	350	680
Area sollevam. mm	225 - 740	340 - 900	420 - 1000	348 - 1300	475 - 1500
Piattaforma L x l mm	740 x 450	855 x 500	1000 x 515	910 x 500	1220 x 610
Totale L x l mm	1000 x 450	1165 x 500	1330 x 575	1130 x 500	1520 x 700
Alt. impugnatura mm	935	970	996	970	1000
Ø ruota mm	100	130	150	127	150
Vers. pantografo	Singolo	Singolo	Singolo	Doppio	Doppio
Sollevam. fino a un'altezza max.	20	40	40	45	25
Peso kg	46	87	115	120	185
	520 982	520 983	520 985	520 986	520 987
	---	---	---	---	---

Funz. sollevam.	Elettrica	
Versione	[3]	[4]
Carico max. kg	350	500
Area sollevam. mm	370 - 1300	440 - 1025
Piattaforma L x l mm	910 x 500	1020 x 520
Totale L x l mm	1180 x 500	1300 x 520
Alt. impugnatura mm	920	970
Ø ruota mm	125	125
Vers. pantografo	Doppio	Singolo
Velocità sollevam. con/senza carico mm/s	90/110	65/94
Peso kg	142	157
	520 990	520 991
	---	---