

Serie 20 Taschen-Messgeräte

pH, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Temp.



Komplettes Set

PH20

PH20 Messgerät / 1×50ml pH7,00 und pH4,01 Pufferlösung / 4×AAA Batterien / Trageband / Tragekoffer

EC20

EC20 Messgerät / 1×50ml 1413µS und 12,88mS Kalibrierlösung / 4×AAA Batteries / Trageband / Tragekoffer

TDS20

TDS20 Messgerät / 1×50ml 1413µS und 12,88mS Kalibrierlösung / 4×AAA Batterien / Trageband / Tragekoffer

Salt20

Salt20 Messgerät / 1×12,88mS/cm Kalibrierlösung / 4×AAA Batteries / Trageband / Tragekoffer



Serie 20 Taschen-Messgeräte

pH, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Temp.




	PH20	EC20	TDS20	Salt20
Messgröße	pH / °C	Leitfähigkeit (EC) / °C	TDS / °C	Salzgehalt / °C
Messbereich	0 bis 14,0 pH 0 bis 50,0 °C (32 bis 122°F)	0 bis 200,0 µS/cm 0 bis 2000 µS/cm 0 bis 20,00 mS/cm 0 bis 50,0 °C (32 bis 122°F)	0 bis 100,0 ppm 0 bis 1000 ppm 0 bis 10,00 ppt 0 bis 50,0 °C (32 bis 122°F)	0 bis 10,0 ppt 0 bis 50,0 °C (32 bis 122°F)
Auflösung	0,1 pH; 0,1 °C	0,1/1 µS; 0,01 mS; 0,1 °C	0,1/1 ppm; 0,01 ppt; 0,1 °C	0,1 ppt; 0,1 °C
Genauigkeit	±0,1 pH; ±0,5 °C	±1% F.S.; ±0,5 °C	±1% F.S.; ±0,5 °C	±1% F.S.; ±0,5 °C
Temperatur-Kompensation	Automatische, 0 - 50 °C	Automatische, 0 - 50 °C	Automatische, 0 - 50 °C	Automatische, 0 - 50 °C
Kalibrationspunkte	1~3 Punkte	1~2 Punkte	1~2 Punkte	1 Punkt
Selbstdiagnose	Ja	Ja	Ja	Ja
Warnung schwache Batt.	Ja	Ja	Ja	Ja
Lebensdauer der Batterie	andauernder Betrieb > 2000 Std.	andauernder Betrieb > 2000 Std.	andauernder Betrieb > 2000 Std.	andauernder Betrieb > 2000 Std.
Gehäuseschutzart	IP67 wasser- und staubdicht			
Stromversorgung	AAA Batterien x4			
Abmessungen / Gewicht	Messgerät : 40x31x178mm/107g Tragekoffer: 190x165x40mm /438g			

- Großes, klares STN-LCD mit 180 ° Betrachtungswinkel
- Gleichzeitige Anzeige der Messung und Temperaturmessung
- Anzeige stabiler Messung durch einen Smiley
- Eigendiagnose, um korrekte Kalibrierungen sicherzustellen
- Betrieb durch 4 AAA-Batterien, bis zu 2000 Stunden Dauerbetrieb
- Komplettes Set mit gebrauchsfertigen Pufferlösungen
- Langlebiges Design: IP67 wasserdicht und staubdicht



Aquakultur/Aquarium



Pools und Spas



Landwirtsch.



IP67 wasser- und staubdicht