

**Artikelnummer:** 123826

**Kurzbeschreibung:** Anbau-Steckregal Orion Plus,  
B 750 x T 500 x H 2000 mm

**Langbeschreibung:** Steckregal Orion Plus, Breite 750 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 300 bis 600 mm:  
Das Steckregal Orion Plus hat in dieser Ausführung eine Breite von 750 mm bei einer Höhe von 2000 mm. Das mit 5 Fachböden ausgestattete Steckregal Orion Plus kann wahlweise mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm bestellt werden. Das Steckregal Orion Plus hat in dieser Ausführung eine Höhe von 2000 mm bei einer Breite von 750 mm. Das Steckregal ist einseitig nutzbar und bietet dafür fünf Fachböden. Diese sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Bei Bedarf können Sie unter dem



passenden Zubehör weitere Regalböden bestellen. Das robuste Steckregal Orion Plus ist verzinkt und trägt bei gleichmässig verteilter Last pro Fachboden bis zu 125 kg. Sie können das Steckregal jederzeit erweitern, auch nachträglich ist dies kein Problem und dank der schnellen Steckmontage zudem schnell erledigt. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass Regale nach der DGUV Regel 108-007 mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis grösser als 5:1 gegen ein Kippen gesichert werden müssen. Das Steckregal Orion Plus erhalten Sie wahlweise mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm. Weitere Details: Ausführung verzinkt einseitige Nutzung Fachlast bis 125 kg Feldlast: 1600 kg Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar schnelle Steckmontage beliebig erweiterbar - auch nachträglich inkl. 5 Fachböden/Regalfeld Maße: B 750 mm x H 2000 mm Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm Aussehen: Grundregal: Nennbreite + 60 mm Anbauregal: Nennbreite + 10 mm Boden: Bodentiefe + 35 mm Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis grösser als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

**EAN/GTIN:** 4250623762014