

Artikelnummer: 156840

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8569, absenkbar, 3 Schubladen, 2 Fachböden mit Tür

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8569, absenkbar, 3 Schubladen, 2 Fachböden mit Tür: Die Werkbank Serie 8569 ist in dieser Ausführung absenkbar und 2000 mm breit. Die Werkbank Serie 8569 verfügt über drei Schubladen und zwei Fachböden mit Türen. Dieses Modell der Werkbank Serie 8569 ist absenkbar. Dafür hat das Fahrgestell je zwei Bock- und Lenkrollen, die über den Excenterhebel ein- und ausgefahren werden können. Viel Aufbewahrungsraum bieten die drei mit bis zu 100 kg belastbaren Schubladen. Je 180 mm können diese auch bis zu 90 Prozent geöffnet werden. Zudem stehen Ihnen zwei verstellbare Fachböden mit abschließbarer Tür zur Verfügung. In der Lieferung enthalten sind zwei Schlüssel für die Zentralverriegelung. Die Flächenlast der Werkbank Serie 8569 beträgt max. 1250 kg, bei ausgefahrenem Fahrgestell sind es max. 450 kg. Auch die 40 mm starke Arbeitsplatte und die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr sichern Langlebigkeit und Qualität zu. Die Lieferung der 2000 mm breiten Werkbank erfolgt fertig montiert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht) 3 Schubladen: 3 x 180 mm Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Tür: 2 x 540 mm, dahinter je 1 verstellbarer Fachboden, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel Flächenlast: max. 1250 kg Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: 2000 mm Höhe: 880 mm



EAN/GTIN: 4040376995728