

Produktinformation

97 49 09

- Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen 10 / 16 / 25 mm²
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399

Crimpeinsatz


Für Aderendhülsen



Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 09
EAN	4003773030881
Gewicht	50 g
Abmessungen	50 x 12 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	10 / 16 / 25 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	8 / 6 / 4

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten