

MAUL

LED-Tischleuchte MAULpirro, dimmbar - Klemmfuß

Dimmbare LED-Leuchte für Preisbewusste

Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leucht winkels

Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein

Extrem sparsam: Moderne LED-Technik

Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Spektrum A bis G)
 - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
 - Leistung: 5 W
 - Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh / 1000 h
 - Lichtstrom (je Lichtquelle): 726 Lumen
 - Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3000 Kelvin (warmweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: 1120 Lux (Messabstand 35 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra) (je Lichtquelle): 81
 - Lebensdauer (je Lichtquelle): 50.000 Stunden
 - Eurostecker-Netzteil
- 4-Stufen-dimmer
 - Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche
 - Leuchtenkopf aus Aluminium, Länge 320 mm, dreh- und neigbar
 - Armlänge 380 mm, Klemmfuß aus Metall (Klemmweite bis 45 mm)
 - bequeme Touchfeld-Bedienung: Schalter am Leuchtenkopf
 - Kabellänge: 1,5 m
 - Schutzklasse II



LED-Tischleuchte MAULpirro, schwarz




LED-Tischleuchte MAULpirro, weiß



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Detailansicht



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Tischleuchte MAULpirro	Klemmfuß	schwarz weiß	5 Watt 5 Watt	3000 K 3000 K	220-240 V 220-240 V	E E	8202690 8202602	62010078 62010289