

Lacont

armoire pour produits toxique/dangereux storeLAB CHS 600

storeLAB

Convient pour substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques, hauteur x largeur x profondeur 1935 x 600 x 570 mm, 3 plateau(x) avec tablette de rétention anti-basculante, en bas 1 plateau avec tablette de rétention, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 144740

Lacont Armoire pour laboratoire et pour produits dangereux storeLAB CHS 600

armoire pour produits toxique/dangereux

- Pour stockage dans l'atelier de travail
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1935 x 600 x 570 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1890 x 564 x 512 mm
- structure en acier
- porte battante avec perforation décorative



- Verrouillable en toute fiabilité avec serrure à cylindre
- butée de porte à droite
- 3 plateau(x) avec tablette de rétention anti-basculante, en bas 1 plateau avec tablette de rétention
- force par plateau 50 kg
- réglable au pas de 25 mm
- volume de rétention de la tablette de rétention 20 l
- volume de rétention du bac de rétention 30 l
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- ventilation et purge avec ventilation naturelle forcée par les grilles d'aération
- raccord de ventilation via tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- satisfait aux exigences WHG §19
- répond aux exigences TRGS 514 / TRGS 526
- satisfait aux exigences DGUV









Détails techniques






type de stockage de produits dan	armoire	construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
type de meuble	armoire	ventilation et purge armoire	ventilation naturelle forcée
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	raccordement de ventilation armo	tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	matériau	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques	couleur du corps	gris clair // RAL7035
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
hauteur	1935 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
largeur	600 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	570 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur intérieure	1890 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
largeur intérieure	564 mm	verrouillable	oui
profondeur intérieure	512 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
équipement armoire	tablettes, tablette de rétention	type de porte	porte battante avec ventilation
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	Butée de porte	à droite
type tablette/niveau	tablette de rétention anti-basculante	entreposage	vertical
type tablette/niveau (dernier ni	1 plateau avec tablette de rétention	soubassement	socle
volume de rétention des tablette	20 l	certification ASR	marquage selon ASR A1.3
charge tablette	50 kg	certification DGUV	satisfait aux exigences

			DGUV
tablette réglable au pas	25 mm	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 514 / TRGS 526
tablette de rétention	oui	certification WHG	satisfait aux exigences WHG §19
volume de rétention de la tablet	30 l	Poids	58 kg

Accessoires

144741		Bac de rétention pour armoire pour produits toxique/dangereux, pour armoire largeur x profondeur 600 x 570 mm
144742		Bac intérieur PE pour tablette de rétention, pour armoire pour produits toxique/dangereux, pour armoire largeur x profondeur 600 x 570 mm, largeur x profondeur 600 x 570 mm
144743		Bac intérieur PE pour Tablette de rét., pour armoire pour produits toxique/dangereux, pour armoire largeur x profondeur 600 x 570 mm, largeur x profondeur 600 x 570 mm
149137		embout d'adaptation pour système de circulation d'air avec filtre pour armoire pour produits toxique/dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 310 x 510 mm
200155		caisson de ventilation pour armoire pour produits toxique/dangereux, hauteur x largeur x profondeur 249 x 200 x 442 mm
510926		système d'air de circulation pour armoire pour produits toxique/dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 310 x 510 mm

Cela s'adapte aussi ...

200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural