

fetra chariot pour charges longues

force 1500 kg, plateau longueur x largeur 700 x 700 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, structure coloris RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique

Numéro d'article: 151629



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Plateau roulant pour charges longues

Force 1500 kg

chariot pour charges longues

- force 1500 kg
- plateau longueur x largeur 700 x 700 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- structure coloris RAL5007 bleu brillant
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	roulement	roulement à billes
type de rouleur	chariot pour charges longues	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	1500 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	700 mm	Ø de roue	200 mm

largeur de plateau	700 mm	hauteur	840 mm
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	surface	finition peinture époxy
surface de plateforme	antidérapant	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
barre directrice	non	Poids	50 kg
pneumatique	élastique		