

## Bauer bac de rétention

pour 4 fûts de 60 litres, volume de rétention 61 l, hauteur x largeur x profondeur 220 x 900 x 800 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec laquage

Numéro d'article: 205570



## Bauer Bac de rétention

bac de rétention


- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour 4 fûts de 60 litres
- volume de rétention 61 l
- hauteur x largeur x profondeur 220 x 900 x 800 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec laquage
- pieds d'appui, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur



## Détails techniques




type de stockage de produits dan	bac de rétention	couleur	bleu // RAL 5012
type de bac de rétention	bac de rétention	équipement bac de rétention	caillebotis
lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	acier
capacité	4 fûts de 60 litres	surface de caillebotis	galvanisé
volume de rétention	61 l	soubassement	pieds d'appui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	possibilité de passage au-dessou	oui
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	garde au sol	100 mm
hauteur	220 mm	gerbable	non
largeur	900 mm	roulant	non
profondeur	800 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
matériau	acier	Poids	46 kg
surface	laqué		

## Accessoires

205578		Jeu de roulettes, pour bac de rétention
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm

510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm