

Artikelnummer: 166633

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter Ideal 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P-4, 100 l, 21-27 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung



Langbeschreibung: Aktenvernichter Ideal 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P-4, 100 l, 21-27 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung: Der Aktenvernichter 2604 CC von Ideal ist für Büros geeignet, die grosse Mengen sensibler Daten gemäss Sicherheitsstufe P-4 entsorgen möchten. Das farblich in Weiss gehaltene Gerät verfügt über einen Öler sowie einen fahrbaren Holzunterschrank, der umweltfreundliche Auffangbehälter fasst 100 l und kann gänzlich ohne Müllsäcke genutzt werden. Das für den Dauerbetrieb bestens geeignete Gerät arbeitet mit Partikelschnitt von 4 x 40 mm, seine beiden Schneidwerke aus Stahl zerkleinern gleichzeitig bis zu 27 Blatt Papier des Formates DIN A4 und der Qualität von 70 g/m². Das robuste Getriebe ist mit einem Wechselstrommotor versehen, der ruhig und kraftvoll läuft. Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für eine gleichbleibende Leistung. Die Messerwellen bestehen aus gehärtetem Stahl und nehmen es ohne Probleme mit Büroklammern, CDs, DVDs und Kreditkarten auf. Das SPS-Sicherheitspaket Safety Protection System sorgt dafür, dass Finger oder Krawatten nicht versehentlich in den 2604 CC gelangen. Dafür befindet sich eine zusätzliche elektronische Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Das Schaltelement EASY-SWITCH ermöglicht eine intuitive Bedienung und zeigt während des Betriebs die Auslastung des Aktenvernichters an. Die Reversierautomatik schaltet das Gerät automatisch ab, damit es nicht zu Papierstaus kommt. Das ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb. Ist der Schnittgutbehälter voll, schaltet sich der Aktenvernichter 2604 CC von Ideal automatisch ab. Weitere Details: Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Öleinspritzung Reversierautomatik zur Verhinderung von Papierstaus Lichtschranke für automatischen Start/StoppeASY-SWITCH Schaltelement: Farbsignale und Leuchtsymbole erleichtern die Bedienung Elektronische Türsicherung über Magnetschalter Zweifache Motorsicherung SSC Smart Shred Control Anzeige zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung an Schnittgutbehälter ohne Müllsacke verwendbar Wechselstrommotor mit 640 W Leistung Mobiler Unterschrank mit Rollen Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff Sicherheitsstufe: P-4 Schnittleistung: 21-23 Blatt bei Papierstärke 80 g/m², 25-27 Blatt bei 70 g/m² Schnittbreite: 4 x 40 mm Maximales Auffangvolumen des Schnittgutbehälters: 100 l Farbe: Weiss Masse: B 495 x T 470 x H 926 mm Gewicht: 48 kg Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen

Hersteller: Ideal

EAN: 4019364601712

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 24320703

Keine Merkmale angegeben.

