

DIGITUS 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged

DN-80202
EAN 4016032474401



5 port Gigabit Network Switch

Der 5-Port Gigabit Switch von DIGITUS® ist perfekt für die unkomplizierte Erweiterung Ihres Netzwerks geeignet. Dank lüfterlosem Design arbeitet der Switch absolut geräuschlos und muss nicht konfiguriert werden. Jeder Port lässt sich als LAN- oder Uplink-Port nutzen, Kabel und Netzwerkgeschwindigkeit werden automatisch erkannt. Der Switch unterstützt zudem Energiespar-Features IEEE802.3az & Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x. Echtes Plug and Play - Netzwerkkabel einstecken und sofort starten.

Schnelle und einfach Erweiterung Ihres Netzwerks - Plug and Play

- Anzahl der Ports: 5 x 10/100/1000 Mbps
- Ethernet Standards: IEEE802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3az
- IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
- Backplane: 10 Gbps
- MAC Adressentabelle: 2K
- Weiterleitungsrate: 148800 pps pro Port (1000BASE-TX)
- Datendurchsatz: 7,44 Mbps
- Auto-MDI/MDIX-Funktion
- Transfer-Methode: Store & Forward
- LED-Indikatoren: Power, Link/Act
- Leistungsaufnahme: 3W max
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -10°C bis 70°C

- Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 90% RH (nicht kondensierend)
- Eingangsspannung externes Netzteil: 100 ~ 240 V AC, 50/60Hz
- Eingangsspannung Switch: 5 V DC, 1 A
- Stromversorgung d. Netzteils: Eurostecker Typ-C (CEE 7/16)
- Steckertyp Geräteseite: Hohlstecker 5,5 mm/2,1 mm
- Netzeingang am Gerät: 5,5 mm Buchse für Hohlstecker
- Abmessungen (L x B x H): 92 mm x 69 mm x 25 mm
- Gewicht: 180 g
- Farbe: Schwarz
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein
- Anzahl der Ports: 5
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Managed: nein
- Montageart: Desktop
- Outdoor geeignet: nein
- Anzahl der Ports (Uplink): 0
- VLAN: nein

Lieferumfang

- 1 x 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged
- 4 x GummifüÙe
- 4 x GummifüÙe
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	2,60	30,50	40,00	38,00	46.360,00
Innen-VPE	1	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,13	7,00	18,90	14,00	1.852,20
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	7,00	18,90	14,00	1.852,20

Weitere Anwendungsbilder:

