

## Broszura informacyjna

# 30 25 160

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, półokrągłe szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

## Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	30 25 160
EAN	4003773035060
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	151 g
Wymiary	160 x 54 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	50,0 mm
Szerokość główki (W3)	16,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*