

Información sobre productos

46 31 A32

Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

En ángulo de 45°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- En referencia a DIN 5254 A y DIN 5254 B, pero en ángulo de 45°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM  45°

Información general

Núm. de artículo	46 31 A32
EAN	4003773067023
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	213 g
Dimensiones	210 x 40 x 15 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 40 – 100 mm
Puntas (diámetro)	Ø 2,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.