

Information produit

50 00 210

Tenaille de menuisier

DIN ISO 9243

- Pour sollicitations extrêmes
- Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision
- Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
- Dureté des tranchants env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 50 00 210 |
| EAN | 4003773021957 |
| Pince | noire atramentisée |
| Tête | polie |
| Poids | 425 g |
| Dimensions | 210 x 55 x 27 mm |
| Norme | DIN ISO 9243 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Technische Attribute

| | |
|--|----------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 2,2 mm |
| Longueur des tranchants mm | 25,5 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

