

Informazione prodotto

74 05 250

Tronchese laterale per meccanica tipo forte

DIN ISO 5749

- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	74 05 250
EAN	4003773039754
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	440 g
Dimensioni	250 x 54 x 24 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 4,6 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 3,5 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 3,0 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

