

## Productinformatie

# 78 31 125

## Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654



- Met smalle kop
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd
- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet
- Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door
- Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden
- Scharnier met scharnierpen uit edelstaal
- Comfortabel werken door soepel scharnier
- Met openingsveer en openingsbegrenzing



### Algemeen

Artikel-nr.	78 31 125
EAN	4003773039778
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	55 g
Afmetingen	125 x 60 x 13 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,2 – 1 mm
Beklengte (B)	9 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Kopbreedte (A)	12,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen