

Information produit

87 26 250 T

KNIPEX Cobra® VDE

Pince multiprise de pointe, isolée

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable
- Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique.
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Poids	400 g
Dimensions	250 x 72 x 28 mm
Norme	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	24
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 50 mm
Protection antichute	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.