

Thurmetall elektrische kast met openslaande deuren

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm, elektrische uitrusting: laadstation met elektromodule, 8 stekkerdozen, overstroombeveiliging en eindschakelaar, stekker uitvoering CH, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw



THURMETALL



Artikelnummer: 158434



Thurmetall elektrische kast met openslaande deuren

Uitvoering CH

elektrische kast met openslaande deuren

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm
- constructie van plaatstaal
- uitgerust met bodems, elektrische module, eindschakelaar, overstroombeveiliging
- elektrische uitrusting: laadstation met elektromodule, 8 stekkerdozen, overstroombeveiliging en eindschakelaar
- stekker uitvoering CH
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 100 kg
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 115 °

- draaigreep
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| meubeltype | kast | materiaal | plaatstaal |
| type kast | elektrische kast | oppervlak romp | m. poedercoating |
| plaats van toepassing | binnen | oppervlak front | m. poedercoating |
| type deur | dubbele vleugel deur | kleur romp | duifblauw |
| hoogte | 1950 mm | kleur voorkant | lichtblauw |
| breedte | 1000 mm | sluitsysteem | draaigrendelsluiting |
| diepte | 580 mm | onderbouw | sokkel |
| land | uitvoering CH | oppervlak legbord | verzinkt |
| kast uitrusting | bodems, elektrische module, eindschakelaar, overstroombeveiliging | afsluitbaar | ja |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | scheidingswand | nee |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | vergrendeling | tweezijdig |
| draagvermogen legbord | 100 kg | openingshoek deur | 115 ° |
| stekkerplaatsen aantal | 8 stuks | greep | draaigreep |
| aansluiting | aansluiting voor CH | verrijdbaar | nee |
| elektrische uitrusting | laadstation met elektromodule, 8 stekkerdozen, overstroombeveiliging en eindschakelaar | gewicht | 84,31 kg |