

## veiligheidsvloerbedekking Orthomat Diamond

metergoed, hoogte x breedte 9 x 1200 mm, max. lengte 18300 mm, normaal ontvlambaar, van PVC met traanplaatprofiel in zwart/geel



Artikelnummer: 184393



## Veiligheids-vloerbedekking Orthomat Diamond

veiligheidsvloerbedekking











- geschikt voor binnen
- metergoed
- hoogte x breedte 9 x 1200 mm, max. lengte 18300 mm
- van PVC met traanplaatprofiel in zwart/geel
- temperatuurbestendig tot +60°C
- conform DIN 4102 en DIN 54332
- normaal ontvlambaar
- 1 jaar garantie

### Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	max. lengte	18300 mm
vloerbedekking	vloerbedekking werkplaats	elektrisch geleidend	nee
confectionering	metergoed	moeilijk ontvlambaar	nee
plaats van toepassing	binnen	temperatuurbestendigheid	tot +60°C
materiaal loopvlak	PVC	brandveiligheid	normaal ontvlambaar
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	norm	conform DIN 4102 en DIN 54332
kleur	zwart/geel	garantie	1 jaar

hoogte	9 mm	gewicht	4 kg
breedte	1200 mm		

## Dit past ook bij ...

148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
532476		werkbank, hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje