

caisse-palette

hauteur x longueur x largeur 760 x 1200 x 1000 mm, capacité 610 l, en polyéthylène haute pression en gris, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 3 patins



Numéro d'article: 223103



Caisse-palette

caisse-palette




- hauteur x longueur x largeur 760 x 1200 x 1000 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 600 x 1115 x 915 mm
- capacité 610 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polyéthylène haute pression en gris
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 3 patins
- Plusieurs niveaux gerbable
- Transportable avec engins de levage

Détails techniques

type de récipient	bac grand volume	finition paroi	nervures de renfort
norme européenne	oui	soubassement	plein

capacité	610 l	fonction récipient	Transportable avec engins de levage
hauteur	760 mm	charge dynamique	450 kg
hauteur intérieure	600 mm	capacité de charge statique	2700 kg
longueur	1200 mm	gerbable	oui
longueur intérieure	1115 mm	pliable	non
largeur	1000 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
largeur intérieure	915 mm	soubassement	3 patins
matériau	polyéthylène haute pression	Expiration	non
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	couvercle	non
recyclable	oui	couleur	gris
structure de cloison	fermé	Poids	36,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample