

PROCITY greppelbrug

lengte x breedte 3000 x 1000 mm,
draagvermogen 160 kg/m², trede
van aluminium met antislip
traanplaat

Artikelnummer: 227759



PROCITY Greppelbrug

greppelbrug

- Geschikt voor bouwplaatsen
- lengte x breedte 3000 x 1000 mm
- draagvermogen 160 kg/m²
- frame gelakt in rood/wit
- trede van aluminium met antislip traanplaat
- met oprijplaat en uitklapbare leuning

Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	oppervlak onderstel	gelakt
afzetsysteem	greppelbrug	kleur onderstel	rood/wit
geschikt voor (branches)	bouwplaatsen	materiaal voetplaat	aluminium
lengte	3000 mm	oppervlak trede	antislip traanplaat
breedte	1000 mm	greppelbrug uitrusting	oprijplaat, uitklapbare leuning
draagvermogen	160 kg/m ²	gewicht	88 kg

