

magazijnstelling - hoekstelling

hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1500 x 600 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek rechts, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag




Artikelnummer: 521017

Inhaakstelling van spaanplaat

Hoekstellingveld

magazijnstelling - hoekstelling

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1500 x 600 mm
- veldlast 1060 kg
- vaklast 265 kg
- vak breedte x diepte 900 x 590 mm
- 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat
- Per 40 mm verstelbaar
- opstelhoek rechts
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd




- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast





Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	4 stuks
stellingtype	magazijnstelling	vakbreedte	900 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	590 mm
stellingveld	hoekstelling	in hoogte verstelbaar legbord	40 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	gebruik	eenzijdig
materiaal	staal	legbord-/niveautype	houten legbord
hoogte	1800 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	910 mm	oppervlak traversen	verzinkt
diepte	600 mm	opstelhoek uitrichting	rechts
beenlengte a	900 mm	kleur uitvoering	verzinkt
beenlengte b	1500 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	265 kg	gewicht	67,3 kg
veldlast	1060 kg		

Gerelateerde Producten

521010		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 600 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag
521027		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 890 x 590 mm, opstelling rechts, voor een vaklast van 265 kg, van hout

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten