

## regalwerk stelling voor spaanplaten - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2075 x 1005 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met houten vloer / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



**Artikelnummer: 525210**

## regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

### Aanbouwstelling

regalwerk stelling voor spaanplaten - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2075 x 1005 x 326 mm
- veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1005 x 300 mm
- 6 niveau(s) met houten vloer / 5 ordnerhoogtes
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- Met metalen wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand met voorgemonteerd staanderframe voor snelle,

schroefloze insteekmontage

- GS-getest, RAL-keurmerk





## Technische details

meubeltype	stelling	stabiliteit/versteving/schoren	stabiliteitsliggers
stellingtype	stelling voor spaanplaten	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	materiaal	staal
stellingveld	aanbouwveld	stelling uitrusting	legborden, zijwanden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakbreedte	1005 mm
hoogte	2075 mm	vakdiepte	300 mm
breedte	1005 mm	ordnerhoogtes	5 stuks
diepte	326 mm	staanderframe uitvoering	Met metalen wand
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
vaklast	250 kg	oppervlak traversen	verzinkt
veldlast	2000 kg	kleur uitvoering	verzinkt
legbord-/niveautype	houten vloer	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	levering	voorgemonteerd
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus montage	lengteliggers ingehangen, legbord ingelegd	gewicht	48,94 kg

## Gerelateerde Producten

525207		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 875 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met houten vloer / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525212		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1285 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met houten vloer / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525214		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1695 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met houten vloer / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525250		middenaanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1005 mm, van staal
525255		achterste aanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1005 mm, van staal
525258		vakverdeler, voor inhaakstelling, diepte 300 mm, van staal
525366		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 1005 x 300 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur

## Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg