

stumpf


armoire d'atelier

Serie 2000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 530122



stumpf Armoire d'outillage Serie 2000

avec tablettes de rétention et tiroirs

armoire d'atelier




- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 2 niveaux avec tablette de rétention
- force par plateau 50 kg
- 6 tiroir(s)
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- tiroirs à hauteur réglable
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie





Détails techniques







type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire d'atelier	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1000 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	1000 mm	verrouillable	oui
profondeur	500 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	cloison de séparation médiane	oui
type tablette/niveau	tablette de rétention	glissière tiroir	rail télescopique
charge tablette	50 kg	extension tiroir	100 %
nombre de tiroirs	6 pièce	blocage d'extension	oui
capacité de charge de tiroir	35 kg	angle d'ouverture de porte	105 °
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	5 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	65 kg

Accessoires

521993		tiroirs pour armoire d'atelier, en RAL7035 gris clair
522035		tablette en acier pour armoire d'atelier, largeur x profondeur 500 x 500 mm, force 30 kg, en acier
946374		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, en noir

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm

221318		papier d'essuyage, en coton/polyester, toile non tissée, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge