

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 600 kg, bandage plastique, diamètre x largeur 150 x 45 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, moyeu longueur x Ø 209 x 20 mm, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



Numéro d'article: 711246

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 600 kg
- bandage plastique
- diamètre x largeur 150 x 45 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- moyeu longueur x Ø 209 x 20 mm
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75 mm, Ø trou des vis 11 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 48 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	209 mm
charge	600 kg	longueur de moyeu	209 mm

pneumatique	plastique	trou de moyeu	20 mm
Ø de roue	150 mm	largeur de roue	45 mm
matériau de jante	plastique	portée	48 mm
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	138 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	3,05 kg

## Accessoires

711836



roue, force 600 kg, bandage plastique, diamètre x largeur 150 x 45 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, moyeu longueur x Ø 209 x 20 mm, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés