

## Harnas ERGO click plus (EN-361)



### Kenmerken

- Snel als jas aan te trekken.
- 2 polyester opvangogen aan de voorzijde, altijd samen gebruiken.
- 1 stalen D-ring pvangooog aan de achterzijde.
- Geïntegreerde heupgordel met 2 positioneringsogen.
- Traploos instelbaar d.m.v. klemgespen.
- Heupgordel is bekleed voor optimale ondersteuning.
- Doorlopende ondersteunende borstband.
- Makkelijk te openen beenlussen d.m.v. snel click systeem.
- Goed draagcomfort.
- Bandbreedte 45 mm.
- Maximale belasting 130 kg.
- Universeel.
- Getest volgens EN-361.



### Toepassing

- Bij werkzaamheden waarbij de aanwezigheid van dubbele verbindingsmiddelen een voordeel is, zoals in staalbouw en industrie.

Type	Maat	Artikelnummer
ERGO click plus	Universeel	1730100

## Harnas EXPERT (EN-361/EN-813/EN-358)



### Kenmerken

- 1 polyester opvangooog aan de voorzijde.
- 1 Stalen D-ring opvangooog aan de achterzijde.
- 2 aluminium positioneringsogen aan de geïntegreerde heupgordel.
- Schroefkarabijnhaak aan de voorzijde om het harnas te openen en te sluiten.
- 1 stalen D-ring positioneer oog aan de voorzijde zitgordel.
- Traploos instelbaar d.m.v. snelverstelgespen.
- Verstelbare en gemakkelijk te openen beenlussen.
- Heupgordel en beenlussen zijn bekleed voor een optimale ondersteuning.
- Gereedschaps ringen aan de geïntegreerde heupgordel, maximaal belasting 10 kg per ring.
- Maximale belasting gordel 130 kg.
- Bandbreedte 45 mm.
- Getest volgens EN-361/EN-813 / EN-358.

### Toepassing

- Bij gecombineerde staande en hangende werkzaamheden zoals bij werkzaamheden aan zend- en hoogspanningsmasten.



Type	Beenomvang (cm)	Heupomvang (cm)	Artikelnummer
EXPERT 1	52-78	80-140	1730070
EXPERT 2	52-83	80-150	1730071