



Palettenregale Typ PRP, mit Auffangwanne aus Kunststoff

- zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Traversen durch 50 mm Rasterlochung höhenverstellbar
- Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
- Auffangwanne aus Polyethylen (PE)
- 100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Palettenregal Typ PRP 27.44, Grundfeld, Bestell-Nr. 201-635-J0



Palettenregal Typ PRP 27.27, Grundfeld, Bestell-Nr. 201-633-J0

Gleich mitbestellen



Anfahrtschutzcke

Bestell-Nr.
203-606-J0

Typ	PRP 18.25	PRP 18.37	PRP 27.25	PRP 27.37	PRP 27.27	PRP 27.44
Lagerkapazität Europaletten	4	6	6	9	6	9
Lagerkapazität alternativ Chemiepaletten	2	3	4	6	4	6
Fachmaße B x T [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100
Fachlast [kg]	2200	2200	3540	3540	3540	3540
Auffangvolumen [l]	400	400	600	600	1100	1100
Anzahl Lagerebenen	2	3	2	3	2	3
Grundfeld						
Maße außen B x T x H [mm]	2025 x 1315 x 2700	2025 x 1315 x 3800	2900 x 1315 x 2700	2900 x 1315 x 3800	2900 x 1315 x 2700	2900 x 1315 x 4400
Bestellnummer	266-315-J0	266-317-J0	201-625-J0	201-627-J0	201-633-J0	201-635-J0
Anbaufeld						
Maße außen B x T x H [mm]	1925 x 1315 x 2700	1925 x 1315 x 3800	2800 x 1315 x 2700	2800 x 1315 x 3800	2800 x 1315 x 2700	2800 x 1315 x 4400
Bestellnummer	266-316-J0	266-318-J0	201-626-J0	201-628-J0	201-634-J0	201-636-J0
Zubehör						
	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt
Bestellnummer	200-237-J0	200-237-J0	120-232-J0	120-232-J0	120-232-J0	120-232-J0