



## **HSM SECURIO B26 - 1 x 5 mm mit Öler**

Artikelnummer	18041110
EAN	4026631046336
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	1 mm
Partikellänge	5 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	4
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	5
Schnittgut	Papier
Eingabebreite	280 mm
Behälter-/Auffangvolumen	55 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1011
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	8 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	497 x 676 x 397 mm
Gewicht	29,1 kg
Farbe	weiß