

HSM SECURIO P36i - 4,5 x 30 mm



Artikelnummer	00000000001853121
EAN	4026631057882
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	4.5 mm
Partikellänge	30 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-3, P-4, T-4, E-3, F-1
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	27-29
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	29-31
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1773
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Durchsatzleistung pro h	69 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1100 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1020 x 550 mm
Gewicht	68 kg
Farbe	weiß