

Moravia Anfahrerschutz BLACK BULL

Für den Innenbereich geeignet,
Höhe 1200 mm, Schenkellänge 160 mm,
Aus Stahl mit strapazierfähiger
Kunststoffbeschichtung in
gelb/schwarz, zum Aufdübeln

Artikelnummer: 142019



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Anfahrerschutz BLACK BULL

U-Profil für 3-seitigen Schutz.

Anfahrerschutz


- Für den Innenbereich geeignet
- U-Profil
- Höhe 1200 mm
- Wandstärke 6 mm
- Schenkellänge 160 mm
- Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
- zum Aufdübeln
- nach ASR A1.3 gekennzeichnet
- erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Technische Details






Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Material	Stahl
Rammschutztyp	Anfahrerschutz	Oberfläche Rammschutz	kunststoffbeschichtet

Einsatzort	Innenbereich	Farbe Rammschutz	gelb/schwarz
Höhe	1200 mm	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Schenkellänge	160 mm	Zertifizierung DGUV	erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Wandstärke	6 mm	Gewicht	30 kg
Profil	U-Profil		

Zubehör

523859		Spezialdübel für Anfahrschutz, Ausgestattet mit Schrauben
--------	---	---

Dazu passt auch ...

141906		Leitbord, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Aufdübeln
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
369033		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in blau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
504402		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster elastisch, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm