

KERN

Schallpegelmessgerät

SAUTER SU 130

Ablesbarkeit in 0,1 dB Schritten,
Gehäuse aus Kunststoff, Display

Artikelnummer: 236011



KERN



Schallpegelmessgerät

- für Industrie- und Baubranche
- Messbereich 130 dB
- Ablesbarkeit in 0,1 dB Schritten
- Gehäuse aus Kunststoff
- mit den Funktionen Hold, Peak, Grenzwert
- Display
- Lieferung inklusive Koffer

Technische Details

Waagentyp	Messgerät	Höhe	26 mm
Messgerätetyp	Schallpegelmessgerät	Breite	0 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie- und Baubranche	Tiefe	63 mm
Ablesbarkeit	0,1 dB	Lieferumfang	inklusive Koffer

Messbereich	130 dB	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Spannungsversorgung	Batterie 4x1,5V AAA	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Waage Funktionen	Hold, Peak, Grenzwert	Marke laut EAR-Register	KERN
Waage Ausstattung	Display	Gewicht	0,77 kg
Material	Kunststoff		

Dazu passt auch ...

216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221342		Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
231458		Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
235833		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau