

META

Tiefenauflagen für Palettenregal

Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 767615



META Tiefenauflage

zur sicheren Einlagerung von Paletten

Tiefenauflagen für Palettenregal

- Tiefe 1100 mm
- Für eine Fachlast von 1100 kg
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	1100 kg
Regaltyp	Zubehör	Material	Stahl
Regalzubehör	Boden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Bauteil	Tiefenauflagen	Farbe Boden	rotorange // RAL2001
für Regaltyp	Palettenregal	Farbe Ausführung	rotorange // RAL2001
Böden- / Ebenentyp	Tiefenauflagen	Gewicht	3 kg
Tiefe	1100 mm		

Dazu passt auch ...

203461		Stufenstehtleiter, Aufstieg einseitig, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m, Aus Aluminium
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
507316		Wiege-Hubwagen, Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion
513209		Fahrbare Podesttreppe, Podest Höhe 1,92 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern