



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

ALR 1616-L



ALR 1616-L

Rijenklemmenbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

160 x 160 x 91 mm

Artikelnummer: 16091101

Behuizing met klemmen - Industriekwaliteit -, poedercoating zilvergrijs RAL 7001

zonder klem, met NS 35



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	160 mm
Lengte:	160 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal:

Behuizing:	Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001
Deksel:	Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001
Afdichting:	Polyurethaan
materiaal:	Aluminium

Toebehoren

AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen

AL ASS - Uitwendige scharnierset



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

ALR 1616-L

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK09 conform DIN EN 50102 / VDE 0470 deel 100
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	75 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Montage :	DIN-rail NS 35