

Technisch specificatieblad

Voegplaat

Art.-Nr. 7070205



Voegplaat in brede uitvoering voor toepassing in alle kabelgoten en verspankabelgoten.

CE

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	Inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal.
Producttekst inhoud pakket	Het aantal meegeleverde platkopbouten M6 dient voor functiebehoud bij een breedte van 100 mm met 4 stuks, en bij breedten van 200 mm en 300 mm met 6 stuks te worden uitgebreid.

Stamgegevens

Bestelnr.	7070205
Type	SSLB 100 FS
Omschrijving 1	Voegplaat breed
Omschrijving 2	met bijbehorende schroeven
Dimensie	B100mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	20,00 Stuk
Gewicht	7,70 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Voegplaat

Art.-Nr. 7070205



Technische gegevens



Lengte	100,00 mm
Breedte	85,00 mm
Zijhoogte	4,00 mm
Zijhoogte	35,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Uitvoering	Voegplaat
Aantal schroeven	2,00 St.
Plaatdikte	1,50 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input checked="" type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder
Verspanuitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>