

Productdatablad

HDMI / VGA



Artikelnr.

MA AL 1173

HDMI / VGA

(met draagring, schroefbevestiging)

Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

Reserveonderdeel:
adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3

Technische gegevens

Technische gegevens HDMI

Standaard:	HDMI 2.0a
Videoformaten:	4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video
Koppelstuk:	HDMI™ type A, 180°
Contactmateriaal:	verguld
Inbouwdiepte:	25 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Montage-instructie:	Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

Technische gegevens VGA

Resolutie:	≥ 800 x 600 pixels ≤ 1280 x 1024 pixels S-VGA compatibel
Frequentiebereik:	≤ 160 MHz
Contactweerstand:	≤ 30 mΩ
Isolatieweerstand:	≥ 1.000 MΩ
Doorslagspanning:	AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA
Steekkracht:	43,9 N
Trekkraft:	3,92 N
Steekcycli:	≥ 500
Koppelstuk:	15-polig D-sub, 180°
Inbouwdiepte:	5 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Montage-instructie:	Montage in diepe inbouwdoos

Metaaluitvoeringen

Kleur:
Aluminium

Materiaal:
aluminium AIMg1

P Kleurendruk mogelijk