

MarCator 1087 Ri. Digitális mérőóra

Funkciók

- 0 (analóg kijelző nullázása)
 - ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el a PRESET értéket)
 - AUTO-ON / OFF
 - DATA (adatátviteli kábellel együtt)
 - Tényező (beállítható)
 - LOCK (egyéni gombzár)
 - MAX/MIN Memória váltópont-kereséshez
 - ON/OFF
 - PRESET (előre beállított méret)
 - RANGE (a méréstartomány és a skálaosztás érték átkapcsolása)
 - RESET (kijelző nullázása)
 - TIR (MAX-MIN) radiális ütés- és síkklapúság vizsgálathoz
 - TOL (tűrés megadás)
 - Számlálási irány megfordítás
 - mm/inch
- Beépített rádióadó
 - Nagy kontrasztú LCD-kijelző
 - 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
 - Kiemelőfedél a mérőcsap végén
 - Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
 - A referenciarendszernek köszönhetően azonnal kész a mérésre
 - **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábellel és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
 - **Számjegyek magassága:** 8,5 mm
 - **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB, Beépített vezeték nélküli kapcsolat
 - **Energiaellátás:** Elemes üzem
 - **IP védelmi fokozat:** IP 42
 - **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem





Műszaki adatok

Rendelési sz.	4337663	4337665	4337667
Terméktípus	1087 Ri		
Mérési tartomány	mm	25	50
Osztásérték	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	
Osztásérték	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"	
Skálaosztás értékek	mm	0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05	
Kijelzési tartomány, skálás kijelző	mm	± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2	
Hibahatár	mm	0,004	0,007
Hibahatár 50 skálaosztás felett	mm	0,002	
Ismétlési pontosság	mm	0,001	
Mérőerő	N	0,65 – 0,85	0,65 – 0,9
Szabvány	Gyári szabvány		
Kiemelő kupak a mérőcsap végén	•		

Rendelési sz.	Befogószár	a	c	b
	mm	mm	mm	mm
4337663	8	126,3	13,5	23
4337665	8	153,4	26,5	26,8
4337667	8	267,3	52	40

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4884464	Elem 3 V, CR 2450 típus	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102411	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EXd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4102220	Rádióvévő	i-Stick
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4336230	Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm)	1082 p



1082 p



1085 a



i-Stick