

Artikelnummer: 121974

Kurzbeschreibung: Hoge fietsenparking WSM, 1-zijdig, voor banden tot B 60 mm, B 2100 x D 1467 x H 2010 mm, staal gegalvaniseerd, 6 ophangplekken



Langbeschrijving: Hoge fietsenparking WSM, voor banden tot B 60 mm, staal gegalvaniseerd, naar keuze 1- of 2-zijdig, verschillend aantal ophangplekken: Deze schuine hoge parkeerder van WSM maakt een betrouwbare en ordelijke stalling mogelijk van fietsen waarvan de banden tot 60 mm breed zijn, vooral in krappe ruimtes. De Parker is gemaakt van stevig gegalvaniseerd staal dat bestand is tegen corrosie en weersinvloeden en is voorzien van 60 mm brede gebogen ophangrails. Deze zijn afwisselend op en neer gemonteerd, zodat de fietsen bijzonder plaatsbesparend in opwaartse richting kunnen worden geparkeerd. De wielbasis is telkens 350 mm. Bovendien kunnen de ophangrails eenvoudig worden voorzien van sloten, zodat de fietsen beschermd zijn tegen diefstal. Deze WSM diagonale hoge parkeer met 3 jaar garantie wordt gedemonteerd geleverd voor eenvoudige schroefmontage aan de wand. U kunt kiezen tussen een eenzijdige of een tweezijdige versie met elk een ander aantal geïntegreerde inhaaksleuven. De breedte en het gewicht variëren dienovereenkomstig, de diepte is 1467 mm voor de eenzijdige versie en 1875 mm voor de tweezijdige versie. Beide versies hebben een hoogte van 2010 mm. Gekleurde versies zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Meer details:

- Robuuste diagonale hoge parkeerder voor fietsen
- Optioneel verkrijgbaar als enkel- of dubbelzijdige uitvoering
- Ideaal vooral in krappe ruimtes
- Geschikt voor het onderbrengen van fietsen met een bandbreedte tot 60 mm
- Wisselende omhoog/omlaag positie van de gebogen ophangrails voor plaatsbesparende stalling van de fietsen met de richting diagonaal naar boven
- De ophangrails kunnen eenvoudig worden voorzien van sloten om fietsen tegen diefstal te beveiligen
- Wordt gedemonteerd geleverd voor eenvoudige schroefmontage aan de muur
- Gekleurde versies beschikbaar op aanvraag
- Wielafstand: 350 mm per stuk
- Materiaalframe en ophangrails: gegalvaniseerd staal, corrosie- en weerbestendig en corrosiebestendig
- Afmetingen: elke T 1467 x H 2010 mm (bij eenzijdige uitvoering) of T 1875 x H 2010 mm (bij tweezijdige uitvoering), breedte varieert afhankelijk van de gekozen uitvoering van het aantal ophangpunten
- Gewicht: verschillend afhankelijk van het gekozen ontwerp van het aantal ophangplaatsen
- Garantie: 3 jaar per stuk

