



- GESCHLIFFENES FEINSTEINZEUG
- GLASIERTE KERAMIK
- GLASMOSAIKE
- GLASIERTER KLINKER



### EINSATZGEBIETE

- Beseitigt Rückstände von Epoxid-Fugenmörtel.
- Ideal zur Reinigung von Fugenwerkzeugen nach dem Gebrauch.

### VORTEILE

- RAPID DRY TECHNOLOGIE: Schnelle Wirkung; direkt beim Verlegen verwenden.
- Dickflüssige Konsistenz, ideal für die Reinigung von Wänden.
- Schont die Materialien und Fugen.
- Sicher für den Anwender und die Umwelt.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Keine Beschädigung von Aluminium- und Stahlprofilen.
- Ohne Schaumbildung.
- Im Innen- und Außenbereich auf Boden und Wand einsetzbar.

### ANWENDUNGSWEISE

**Nicht verdünnen:** gebrauchsfertig.

**Entfernung von frischen Epoxidrückständen:** Die überschüssige Spachtelmasse zuerst mit einem Streichbrett und dann mit einem weißen Schwamm des Typs Scotch-Brite® entsprechend den Herstellerangaben abtragen. Die Endreinigung bzw. die Endbearbeitung auf frischem Untergrund vornehmen.

**EPOXY PRO** gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen. 2-3 Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche mit einem Schwamm aus harter Zellulose behandeln (z.B. weißer Scotch-Brite®), ohne dabei übermäßigen Druck auszuüben. Häufig mit Wasser spülen, damit der Schwamm sauber bleibt; alle Rückstände von der Oberfläche entfernen. Sollte die abschließende Reinigung einige Stunden nach der Verfugung erfolgen, das Produkt ca. 20 Minuten einwirken lassen.

### ERGIEBIGKEIT

ca. für 750 ml

Großformatige Fliesen bis zu 350 Laufmeter

Mosaik Bis zu 15 m<sup>2</sup>

Die Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.

### Achtung:

Das Produkt immer vorher auf einer kleinen Stelle der Oberfläche testen, um die Widerstandsfähigkeit des Materials zu überprüfen und die optimale Wartezeit für die Reinigung herauszufinden.

Nicht auf saugfähigem Material verwenden. Nicht auf Holz verwenden.

Nicht auf Methacrylat-Flächen verwenden.

Nicht auf noch unverfugte Bereiche tropfen lassen.

### Verpackung

Flasche zu 750 ml mit Sprühdosierer (Trigger): Kartons mit 12 Stück.

#### HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

#### TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C. Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

#### ENTHÄLT

Zwischen 5% und 15% Seife.

#### ETIKETTIERUNG

Signalwörter: Achtung

#### Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.



#### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

#### TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: Flüssigkeit

Farbe: gelblich

Geruch: typisch

Dichte: 1,010 kg/l

pH: 10,5

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.