

03


0308 C 02

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach IEC 61076-2-106, IP40/IP68



Flachdichtung für Flanscheinbaustecker und
-kupplungen

03 0308 C 02



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Dichtung NBR

Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich

Querschnitt max. 0,25/0,75 mm² (AWG 24/20)

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 3/5 A
Bemessungsspannung 60/250 V AC

Zugehörige Produkte

Zubehör		
☞ 0308	☞ 0308	☞ 0308-1
☞ 0308-1	☞ 0308-2	☞ 0308-2
☞ 0318	☞ 0318	☞ 0318-1
☞ 0318-1	☞ 0318-2	☞ 0318-2
☞ 036297	☞ 036297	

03

0308 C 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0308 C 02 VP15	-	250	250

Verpackung:
im Karton