

ERDUNGSSTECKER, -BAUSTEIN UND LEITUNGEN



EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

► 9-359-1

ESD Erdungsbaustein 3 x 10 mm und Kabel mit Öse

- EBP-Earth Bonding Point
 - für Tischschraubung abgewinkelt (inkl. 2 Schrauben)
 - als Erdungsanschlusspunkt für Personenerdung
 - Kabellänge 2 m, mit Öse 4 mm
 - 3 x 1 Megaohm Sicherheitswiderstand, 10 mm Druckknöpfe
- Gewicht: 45 g



► 9-359-2

ESD Erdungsstecker 2 x 10 mm und M5 Anschluss

- EBP-Earth Bonding Point
 - Erdungsstecker mit Kabel für EU-Steckdosen
 - als Erdungsanschlusspunkt für Personenerdung
 - 2 x 1 Megaohm Sicherheitswiderstand und M5 Anschluss, 10 mm Druckknöpfe
 - 1 x Schraubanschluss M5 für Öse 4 mm
 - passendes Kabel: 9-343-1, 9-344-1
- Gewicht: 33 g



► 9-353

ESD Krokodilklemme 1 x 10 mm

- mit Bananensteckerbuchse
 - Druckknopf 10 mm
- Gewicht: 18 g



► 9-343-1

ESD Erdungsleitung 2 x 10 mm Anschluss

- Zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluss an ein Erdpotential
 - mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand
 - 2 Druckknöpfe 10 mm für Matten oder Bodenanschluss
 - Kabellänge 1,8 m
- Gewicht: 40 g



► 9-344-1

ESD Erdungsleitung 1 x 10 mm und Öse 4 mm

- Zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge zum Anschluss an ein Erdpotential
 - mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand
 - 1 flacher Druckknopf 10 mm für Matten oder Bodenanschluss
 - 1 Öse für M5 Gewinde an der Steckdosenerdung
 - Kabellänge 1,8 m
- Gewicht: 40 g



► SETS



9-205-ESD-SET1



9-215-ESD-SET1



9-251-ESD-SET1



9-261-ESD-SET1