

## Meißellötspitze 2,0 mm für WLIBAK8, 3 PK

Artikelnummer: WLCH2IBA8  
Meißellötspitze 2,0 mm für  
WLIBAK8, 3 PK



Ersatz Meißellötspitze 2,0 mm für den Akku-LötKolben WLIBAK8 von Weller. Die konische Spitze lässt sich mit dem Hebelwerkzeug leicht wechseln und ist ideal für Ihre Lötarbeiten im Elektronikbereich. Mobiles Löten mit dem Batterie-LötKolben von Weller. Mit einer Leistung von 6.5Watt / 8 Watt der AA Batterien können Sie jederzeit an jedem Ort ohne Netzkabel löten. Mit einer Aufheizzeit von 38 Sekunden, einem vollständigen Spitzensortiment und dem einfachen Auswechseln der Batterien die perfekte Lös

### EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



### HAUPTMERKMALE

Meißelspitze 2,0 mm:

Kompatibel mit:

Anwendungen:

Einfacher Spitzenwechsel:

Die Meißelspitze liefert Wärme für Lötverbindungen mit einer Breite von über 2 mm auf Leiterplatten und ist auch für allgemeine Lötarbeiten einsetzbar.

WLIBAK8

Verbinden von Drähten (> 18 AWG), Mikroelektronik, Elektronikbausätze und Kunsthandwerk

Einfacher Spitzenwechsel mit dem Hebel durch Abdrücken der alten Spitze und Aufschieben der neuen Spitze (LötKolben vor dem Spitzenwechsel ausschalten und Spitze abkühlen lassen)

### TECHNISCHE DATEN

Länge mm	50
Spitzenform	Konisch
Kompatibel mit	WLIBAK8
Breite der Spitzen in mm	2.0
UPC	037103345776
Mindestbestellmenge	10
Spitzengröße	2.0mm
Verpackungseinheit	3
Nachfolgeprodukt	BP11