

Artikel-Nr.: 1503012
Bez.: FLRY Fahrzeugleitung Ø 2,40 mm (1 x 1,50 mm²)



Datenblatt 1503012	
Kurzbeschreibung/description:	Fahrzeugleitung Aufbaubeschreibung DIN ISO 6722
Type: Beispiel	FLRY
	FL = Fahrzeugleitung
	R = dünnwandige Isolierung
	Y = Isolierung aus PVC
Aufbau:	Typ B
1.	
Leiter/conductor:	Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5
Nennquerschnitte:	1,5
2.	
Isolation:	PVC Polyvinylchlorid
Temperaturklasse nach ISO 6722	A
Temperaturbereich nach ISO 6722	-40 bis 85°C (Dauergebrauch 3000h)
Aderfarben für Mantelleitungen:	rot

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de