




Rechteckregner OS 5.320 SV

Rechteckregner OS 5.320 SV mit Sprengbreitenregulierung und Spritzschutz für komfortable Ausrichtung. Für mittlere/große Flächen bis zum 320 qm. Wassermenge einstellbarer (0-max.)



1 Einstellbare Wassermenge (0-max)

2 Max. Beregnungsfläche 320 m²

3 Sprengbreitenregulierung

- Für Bewässerung je nach Bedarf

4 Spritzschutz

- Komfortable Ausrichtung



Rechteckregner OS 5.320 SV

- Mit Spritzschutz zur komfortablen Ausrichtung des Sprinklers ohne nass zu werden
- Stufenlose Einstellung der Wassermenge (0 - max.)
- Bodenfixierung
- Aufhängebügel zur sicheren Verstauung
- Schmutzunempfindliches, langlebiges Getriebe
- Max. Beregnungsfläche (bei 4 bar Systemdruck): 320 m
- Düsenabschaltung zur Reduktion der Sprengbreite um bis zu 60 %

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-135.0	
EAN-Code	4039784426351	
Beregnungsfläche (2 bar)	20 - 190 m ²	
Beregnungsfläche (4 bar)	30 - 320 m ²	
Sprengbreite (2 bar)	m	5 × 12
Sprengbreite (4 bar)	m	6 × 16
Sprengweite (2 bar)	m	5 / 16
Sprengweite (4 bar)	m	6 / 20
Gewicht	kg	0,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	546 × 160 × 88

ZUBEHÖR FÜR RECHTECKREGNER OS 5.320 SV

2.645-135.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	1	2.645-195.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-196.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	4	2.645-150.0						20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.