

Zeitähler 48x 48mm AC 24V 50Hz ohne Blende 55x 55mm



Ausführung

Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitähler
Ausführung des Produkts	ohne Blende
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges

Allgemeine technische Daten

Durchmesser / des Fronttafelabschnitts	50,2 mm
elektrische Eingangsfrequenz	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	analog
Reset-Funktion	Nein
Eingangsspannung	24 V

Versorgungsspannung

Spannungsart	AC
--------------	----

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7

Mechanischer Aufbau	
Höhe	45 mm
Höhe / der Frontplatte	48 mm
Breite	45 mm
Breite / der Frontplatte	48 mm
Einbautiefe	34 mm
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Nettogewicht	57 g

Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß IEC 81346-2:2009 	P PH

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5505>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5505>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5505

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



