

bott

Umweltschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 350 mm, Flügeltür, 2 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb

Artikelnummer: 232983



Umweltschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 350 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Flügeltür
- 2 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene
- Traglast je Ebene 75 kg
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb


Technische Details

Möbeltyp Schrank





Türtyp Flügeltür

Schranktyp	Umweltschrank	Material	Stahl
Höhe	800 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	525 mm	Material Boden	Stahl
Tiefe	350 mm	Farbe Korpus	verkehrsgelb // RAL1023
Schrank Ausstattung	Böden	Farbe Front	verkehrsgelb // RAL1023
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Farbe Boden	verkehrsgelb // RAL1023
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	1 Ebene	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Traglast Fachboden	75 kg	Oberfläche Boden	verzinkt
Bodenwanne	nein	Gewicht	22,725 kg

Zubehör

233088		Wannenboden für Umweltschrank, Höhe 50 mm, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
--------	---	---

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundstuh aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen