

## Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 640 mm, Inhalt 0,15 m<sup>3</sup>, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 525135

## Bauer Kippbehälter


### mit Abroll-Automatik

Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 640 mm
- Inhalt 0,15 m<sup>3</sup>
- Traglast 750 kg
- Gewicht 70 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 170 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Einfahrtaschen

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Einfahrtaschen
Inhalt	0,15 m³	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Höhe	540 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Länge	960 mm	Einfahrtaschenabstand	170 mm
Breite	640 mm	Einfahrbreite	170 mm
Traglast	750 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	niedrige Bauform	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Material	Stahl	stapelbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	nestbar	nein
Materialstärke Wanne	3 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	lackiert
Kippfunktion	manuell	Farbe	blau // RAL5012
Kippausführung	Abrollautomatik	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt	Deckel	nein
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Gewicht	70 kg
unterfahrbar	ja		

## Zubehör

518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau