

hofs

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 760 x 335 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 4 Ordnerhöhen für bis zu 45 Ordner, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL3000 Feuerrot, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 528448



hofs Akten-Steckregal

Anbauregal

hofs Aktenregal - Anbaufeld



- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 760 x 335 mm
- Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 4 Ordnerhöhen für bis zu 45 Ordner
- Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Regal Ausstattung	Böden
Regaltyp	Aktenregal	Fachbreite	750 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachtiefe	300 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Ordnerkapazität	45 Stück
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Farbe Ständer	feuerrot // RAL3000
Höhe	1750 mm	Farbe Boden	weißaluminium // RAL9006
Breite	760 mm	Ordnerhöhen	4 Stück
Tiefe	335 mm	Oberfläche Boden	kunststoffbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Fachlast	60 kg	Farbe Ausführung	feuerrot/weißaluminium // RAL3000/RAL9006
Feldlast	550 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Anlieferung	vormontiert
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben	Garantie	5 Jahre
Nutzung	einseitig	Gewicht	14,5 kg
Material	Stahl		

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß

