


## Weitspannregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 624 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Spanplatte, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 869819

## Weitspannregal

### Anbauregal

Weitspannregal




- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 624 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 350 kg
- Fach Breite x Tiefe 2000 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Spanplatte
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- der Boden wird holmbündig eingelegt
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt







## Technische Details

|                                    |                |                                  |   |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp                           | Regal          | Böden / Ebenen Anzahl            | 5 Stück   |
| Regaltyp                           | Weitspannregal | Böden- / Ebenentyp               | Spanplatte  |
| Regalsystem                        | Stecksystem    | Böden / Ebenen Stabilität        | Unterzüge   |
| Regalfeld                          | Anbaufeld      | Böden / Ebenen Montage           | holmbündig eingelegt                                  |
| geeignet für<br>(Produkt/Material) | sperrige Güter | Höhenverstellraster Ebene        | 25 mm   |
| Material                           | Stahl          | Nutzung                          | einseitig   |
| Höhe                               | 3000 mm        | Oberfläche Traversen             | verzinkt  |
| Breite                             | 2016 mm        | Regal Ausstattung                | Böden   |
| Tiefe                              | 624 mm         | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade  |
| Fachlast                           | 350 kg         | Stabilität / Aussteifung / Verst | gesickte Stützenverbinder                             |
| Fachbreite                         | 2000 mm        | Farbe Ausführung                 | verzinkt  |
| Feldlast                           | 1600 kg        | Lieferumfang                     | Anbauregal mit 1 Ständerahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Fachtiefe                          | 600 mm         | Anlieferung                      | zerlegt   |
| Stärke Fachboden                   | 19 mm          | Gewicht                          | 147,57 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 720382 |  | Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2000 x 600 mm, Stärke 19 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, aus Holz in Dekor natur                       |
| 869794 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1512 x 624 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Spanplatte, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 869852 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 624 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen  |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß   |