

HSM SP 5080 - 1,9 x 15 mm



Artikelnummer	000000002993209124	Ballenlänge	800 mm
EAN	4026631055918	Ballenbreite	570 mm
Schnittbreite	1.9 mm	Ballenhöhe (bis zu)	490 mm
Partikellänge	15 mm	Ballengewicht, materialabhängig (bis zu)	40-80 kg
Schnittart	Partikelschnitt	Antriebsleistung	13.5 kW
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-5, O-4, T-5, E-4, F-2	Spannung	400 V
Schnittleistung in Blatt 80g/m²	90-100	Frequenz	50 Hz
Schnittleistung in Blatt 70g/m²	120-130	Breite x Höhe x Tiefe	1168 x 1795 x 2398 mm
Schnittgut	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD, Diskette, USB-Stick	Gewicht	1350 kg
Eingabebreite	500 mm	Farbe	lichtgrau
Schnittgeschwindigkeit	210 mm/s		
Presskraft	80 kN		